

## Fiche technique

# Vaporisateur pour NETTOYANT À TOUT FAIRE

- Flacon avec tête de vaporisation et graduation pour le dosage
- Dilution facile de différentes solutions de proWIN NETTOYANT À TOUT FAIRE
- Une application ciblée et sans effort
- Avec buse réglable

Vaporisateur pratique pour diluer et appliquer le proWIN NETTOYANT À TOUT FAIRE - l'assistant de nettoyage pour chaque ménage.

## Caractéristiques du produit

Grâce à sa graduation de dosage intégrée, le proWIN vaporisateur pour NETTOYANT À TOUT FAIRE en matière synthétique solide est parfaitement adapté pour une dilution facile du nettoyant concentré proWIN NETTOYANT À TOUT FAIRE à l'eau. La buse réglable permet de doser la solution de nettoyage de manière optimale et de l'appliquer avec précision sur la surface concernée, en pulvérisant un fin brouillard jusqu'au jet de pulvérisation. Pour une propreté éclatante dans toute la maison.

## Utilisation

### Pour une dilution de 1/10

Remplir le vaporisateur d'eau jusqu'à la ligne "1/10", puis remplir avec du proWIN NETTOYANT À TOUT FAIRE jusqu'à la marque "500 ml (Max)".

### Pour une dilution de 1/100

Remplir le vaporisateur d'eau jusqu'à la ligne "1/100", puis remplir avec du proWIN NETTOYANT À TOUT FAIRE jusqu'à la marque "500 ml (Max)".

### **Important :**

Veillez suivre les consignes de dosage et les instructions d'application figurant sur l'étiquette / la fiche technique du produit proWIN NETTOYANT À TOUT FAIRE.

Ne pas respirer le brouillard pulvérisé.

Ne pas remplir le flacon au-delà de la ligne de niveau de remplissage maximum pour éviter un éventuel débordement pendant le pompage.

Utiliser la solution de nettoyage préparée en quelques semaines pour éviter la formation de germes.

### **Astuce :**

Pour éviter la formation d'aérosols, toujours utiliser le réglage "jet de vaporisation".

## Consignes de nettoyage

Laver régulièrement le vaporisateur à l'eau chaude, le nettoyer avec GLANCY CLASSIC (et ses variantes) si nécessaire.

N'est pas adapté au lave-vaisselle.

Capacité  
500 ml

Matériau / couleur

Flacon : HDPE / transparent-vert

Tête de vaporisation : PP / blanc